


D05H(ST)H-F 300/500 V

Halogenfri flexibel kabel med statisk skärm



BESKRIVNING

Halogenfri flexibel anslutningskabel med statisk skärm, speciellt utvecklad för sjukhus, datarum för begränsning av elektromagnetiska växelvärd, främst i publika byggnader där mycket folk rör sig. Används även i torra, fuktiga och våta utrymmen, flyttbara elektriska apparater, utsatta för normala mekaniska påfrestningar. Skall ej användas utomhus. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.

STANDARDS, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



DIN VDE 0281 -5

Konstruktionsstandard

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ledarmaterial | Koppar |
| Isolationsmaterial | Halogenfri polymer |
| Kabelns gemensamma skärm | Folie |
| Skärmmaterial | Aluminium |
| Material i yttre mantel | Halogenfri polymer |
| Kabelform | Rund |
| Max. ledartemperatur (*C) | 70 |
| Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C] | -5 |
| Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (max) [°C] | 40 |
| Böckningsradie (regel) | 6 x D |
| | Minsta böjradie 100 mm |

PRODUKTDATA

| Produktnamn | Ytterdiameter [mm] | Vikt [kg/km] | Leveranslängd [m] | Förpackning | E-nummer | SAP-nummer |
|-------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|----------|------------|
| D05H(ST)H-F 3G0,75/0,75 | 7,22 | 65 | 50 | | 0500611 | 20154763 |
| D05H(ST)H-F 3G1,0/1,0 | 7,9 | 74 | 500 | K6 | 0500625 | 20076095 |
| D05H(ST)H-F 3G1,5/1,5 | 8,45 | 93 | 500 | K6 | 0500635 | 20076094 |
| D05H(ST)H-F 5G0,75/0,75 | 8,63 | 91,5 | 50 | | 0500691 | 20154764 |
| D05H(ST)H-F 5G1,5/1,5 | 10,6 | 146 | 500 | K7 | 0500715 | 20076101 |