


UC400 Cat.6 U/UTP HD 4P LSHF Dca

Datainstallationskabel Kat.6 U/UTP



Dca
CPR

ALLMÄN INFORMATION

Primary (Campus), Secondary (Riser), Tertiary (Horizontal)
IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T; IEEE 802.5
ISDN, TPDDI, ATM, CATV, IP Cameras, Broadband Video, SOHO-Cabling
Power over Ethernet (PoE) / Type 1-4

STANDARDER, CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN



EN 50288-6-1
EN 50173
IEC 11801
IEEE 802.3 af/at/bt
IEC 61156-5

Data communications cable unshielded up to 250MHz
Generiska kabelsystem
Generisk kabeldragning för kundlokaler
Power over Ethernet (PoE) / Typ 1-4 enligt IEEE 802.3 af/at/bt
Datakommkablar

KABELKONSTRUKTION

Ledarkategori	Klass 1 = entrådig
Ledarmaterial	Koppar
Ledaryta	Blank
Ledardiameter [mm]	0,54
AWG-storlek	24
Isolationsmaterial	PE (Polyeten)
Nominell diameter över isolation [mm]	1
Kabelns gemensamma skärm	Ingen
Antal tvinnade kablar	4
Skärmmaterial	Ej applicerbar
Kabelns parvisa skärm	Ingen
Material i yttre mantel	Halogenfri polymer
Kabelform	Rund
Nominell ytterdiameter [mm]	5,3
Vikt [kg/km]	36

APPLIKATIONSEGENSKAPER

Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (min) [°C]	-20
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer (max) [°C]	60
Min omgivningstemp hantering [°C]	0
Max omgivningstemp hantering [°C]	50

BRANDEGENSKAPER

Brandspridningsklass	I enlighet med EN/IEC 60332-1-2
Halogenfri	Ja (IEC/EN 60754-1/2)
Rökfattig	I enlighet med IEC/EN 61034-2
Brandspridning och värmeutveckling (enl. EN 13501-6)	Dca
Rökutveckling (enl. EN 13501-6)	s2
Brinnande droppar (enl. EN 13501-6)	d2
Syrhalt (enl. EN 13501-6)	a1
Brandlast [MJ/km]	316
DOP-nummer	1001454

ELEKTRISKA EGENSKAPER

Provspänning [kV]	1
Kategori	6
NVP-värde [%]	67
Signalfördröjning (max) [ns/100m]	535
Signaldifferens (max) [ns/100m]	20
Karakteristisk impedans [Ohm]	100
Gemensam kapacitans [pF/m]	48
Slingresistans [Ohm]	190
Kopplingsdämpning [dB]	40
Isolationsresistans [MΩ·km]	5 000
Överföringsimpedans vid 10 MHz [mOhm/m]	
Segregationsklass (enligt EN 50174-2)	b

KAT.6-OVERFØRINGSKARAKTERISTIKKER (VED 20 °C)

Frequency (MHz)	Attenuation (dB/100 m)	NEXT (dB)	PS-NEXT (dB)	ACR (dB/100 m)	PS-ACR (dB/100 m)	ACRF (dB/100m)	PS-ACRF (dB)	Return Loss (dB)
1	2.1	75	72	73	70	82	79	22
4	3.8	66	63	62	59	70	67	25
10	6	60	57	54	51	62	59	27
16	7.6	57	54	49	46	58	55	27
20	8.5	56	53	48	45	56	53	27
31.2	10.7	53	50	42	39	52	49	26
62.5	15.5	48	45	32	29	46	43	24
100	19.9	45	42	25	22	42	39	22
125	22.5	44	41	22	19	40	37	21
155.5	25.3	42	39	17	14	38	35	21
175	27.1	42	39	15	12	37	34	20
200	29.1	41	38	12	9	36	33	20
250	33	39	36	6	3	34	31	19
300	36.6	38	35	1	-2	32	29	19
400	43.2	36	33	-7	-10	30	27	18

PRODUKTBESTÄLLNINGSPERFORMANS

Produktnavn	Färg yttermantel	SAP-nummer	E-nummer	Förpackningstyp	Leveranslängd [m]	Användarenhet
UC400 CAT6 U/UTP DCA BLÅ	Blå	60052665	4955803	Kartong	305	MTR
UC400 CAT6 U/UTP DCA BLÅ	Blå	60052646	60052646	Trumma	500	MTR